




**Aramat**  
Innovation Through Experience

## Види голок Atramat




Голка



### Зворотно-ріжуча Преміум «Р»

Зворотно-ріжуча голка має характерний ріжучий слід, що обумовлений ріжучим краєм на зовнішній частині згину голки.




Голка



### Колюча голка

Відсутність гострих країв, мінімальне травмування тканин, легке проникнення в м'які тканини




Голка



### Шпателеподібна голка

Голка забезпечує більший контроль під час проникнення в тканини.



Голка



### Надгостра зворотно-ріжуча голка «Suprashrp»

Голка з тоншими вершинами для полегшення проникнення в тканини.



Голка



### Атраглайд ріжуча голка

Голка, що полегшує проникнення в тканини, а також забезпечує збереження контролю. Чотири ріжучі краї.

## Atramat® Nylon Monofilament



12 ШТ.  
У ПАКОВАННІ

Синтетична мононитка,  
яка не розсмоктується,  
чорного кольору.


Виготовляється шляхом екструзії  
поліаміду з однаковим циліндричним  
діаметром.

Реакція тканин мінімальна.

## Atramat® Nylon Monofilament

Голка CE12




 Зворотно-ріжуча, окружність 3/8

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
12 мм	45 см	Чорний	4-0	CE1244-N
12 мм	45 см	Чорний	5-0	CE1245-N
12 мм	45 см	Чорний	6-0	CE1246-N

Голка C26



 Зворотно-ріжуча, окружність 1/2

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
26 мм	75 см	Чорний	2-0	C2642-75N

Голка EE6




 Преміум шпательоподібна подвійна, окружність 3/8

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
6 мм	30 см	Чорний	10-0	EE64100/2-30

Голка CE16/CE19




 Зворотно-ріжуча, окружність 3/8

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
16 мм	75 см	Чорний	4-0	CE1644-75N
16 мм	45 см	Чорний	5-0	CE1645-N
16 мм	75 см	Чорний	5-0	CE1645-75N
16 мм	45 см	Чорний	6-0	CE1646-N
19 мм	45 см	Чорний	0	CE1941-N
19 мм	45 см	Чорний	0	PE1941-N
19 мм	75 см	Чорний	3-0	PE1943-75N
19 мм	45 см	Чорний	3-0	PE1943-N

Голка CE26



 Зворотно-ріжуча, окружність 3/8


Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
26 мм	75 см	Чорний	3-0	CE2643-75N

## Atramat® Polypropilene Monofilament



12 ШТ.  
У ПАКОВАННІ

Голка CE16

 Зворотно-ріжуча, окружність 3/8

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
16 мм	75 см	Синій	4-0	CE1664-75
16 мм	75 см	Синій	5-0	CE1665-75


Синтетична монопітка синього кольору, що не розсмоктується.

Шовний матеріал екструдований як нитки однакового діаметру.

Реакція тканин мінімальна.

Поліпропілен надзвичайно стабільний, ідеально підходить для виконання свого призначення: постійної підтримки тканин без шкоди для міцності на розрив.

Голка HPE11

 Атраглайд ріжуча, окружність 3/8

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
11 мм	45 см	Синій	6-0	HPE1166

Голка SE8

 Преміум колюча, окружність 3/8

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
8 мм	60 см	Синій	8-0	SE8680/2-60




# Atramat® Polyglycolic Acid (PGA) Multifilament



12 ШТ.  
У ПАКОВАННІ

Голка PE19

 Зворотно-ріжуча, окружність 3/8

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
19 мм	75 см	Фіолетовий	4-0	PE1994-75

Голка CE16

 Зворотно-ріжуча, окружність 3/8


Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
16 мм	75 см	Фіолетовий	4-0	CE1694-75
16 мм	75 см	Незабарвлений	5-0	CE1695-75B
16 мм	45 см	Фіолетовий	5-0	CE1695-45

Голка SR17

 Колюча окружність 1/2

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
17 мм	75 см	Фіолетовий	6-0	SR1796-75


Голка CE19

 Зворотно-ріжуча, окружність 3/8

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
19 мм	75 см	Фіолетовий	3-0	CE1993-75
19 мм	75 см	Фіолетовий	4-0	CE1994-75
19 мм	45 см	Фіолетовий	4-0	CE1994-45
19 мм	75 см	Фіолетовий	5-0	CE1995-75
19 мм	75 см	Незабарвлений	6-0	CE1996-75B

## Atramat® Polyglycolic Acid (PGA) Multifilament

Голка C26

 Зворотно-ріжуча, окружність 1/2


Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
26 мм	75 см	Фіолетовий	0	C2691-75
26 мм	75 см	Фіолетовий	3-0	C2693-75

Голка C30

 Зворотно-ріжуча, окружність 1/2


Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
30 мм	75 см	Фіолетовий	0	C3091-75
30 мм	75 см	Фіолетовий	3-0	C3093-75

Голка EA6

 Преміум шпателеподібна подвійна, окружність 1/4

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
6 мм	45 см	Фіолетовий	6-0	EA696/2

Голка CE19/CE26

 Зворотно-ріжуча, окружність 3/8

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
19 мм	75 см	Фіолетовий	2-0	CE1992-75
26 мм	75 см	Фіолетовий	3-0	CE2693-75

Голка R20/R26

 Колюча, окружність 1/2

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
20 мм	75 см	Фіолетовий	2-0	R2092-75
20 мм	75 см	Фіолетовий	3-0	R2093-75
26 мм	75 см	Фіолетовий	2-0	R2692-75

Голка F13/F17

 Колюча, окружність 1/2

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
13 мм	70 см	Фіолетовий	5-0	F1395
13 мм	70 см	Фіолетовий	6-0	F1396
17 мм	75 см	Фіолетовий	6-0	F1796-75

## Atramat® Polyglycolic Acid (PGA Rapid) Multifilament




Розсмоктування відбувається за допомогою прогресивної гідролітичної дії, що завершується через 42 дні.

До кінця першого тижня матеріал зберігає приблизно 50% своєї міцності на розрив.

12 ШТ.  
У ПАКОВАННІ

Голка PE16

 Зворотно-ріжуча, окружність 3/8

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
16 мм	75 см	Незабарвлений	5-0	PE1685-75B

Голка P-PE11

 Зворотно-ріжуча Suprasharp, окружність 3/8

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
11 мм	45 см	Незабарвлений	5-0	P-PE1185-45B




## Atramat® Polyglycolic Acid (PLGA90) Multifilament



12 ШТ.  
У ПАКОВАННІ

Голка PE9

 Зворотно-ріжуча, окружність 3/8

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
19 мм	70 см	Незабарвлений	5-0	PE19305-B
19 мм	70 см	Незабарвлений	4-0	PE19304-B


Синтетична, розсмоктуюча, мультифіламентна плетена нитка. Представлена в асортименті - фіолетова та незабарвлена.

Реакція тканин мінімальна.

Розсмоктування відбувається шляхом прогресивної гідролітичної дії, що завершується за 56-70 днів.

Матеріал зберігає приблизно 75% своєї початкової міцності на розрив до кінця другого тижня.

Голка P-PE16

 Зворотно-ріжуча, окружність 3/8

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
16 мм	45 см	Незабарвлений	5-0	P-PE16305-45B

Голка SR17

 Колюча, окружність 1/2

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
17 мм	75 см	Фіолетовий	5-0	SR17305-75

## Atramat® Polyglycolic Acid (PLGA90 Rapid) Multifilament



Синтетична, розсмоктуюча, мультифіламентна плетена нитка в незабарвленому вигляді.

Розсмоктування відбувається за допомогою прогресивної гідролітичної дії, що завершується через 42 дні.

12 ШТ.  
У ПАКОВАННІ

Голка SR17

● Колюча, окружність 1/2

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
17 мм	75 см	Незабарвлений	4-0	SR17294-75B

Голка P-PE19

▼ Зворотно-ріжуча Suprasharp, окружність 3/8

Довжина голки	Довжина нитки	Колір нитки	Товщина нитки	Код
19 мм	45 см	Незабарвлений	4-0	P-PE19294-45B

# BIG TIME GROUP

---

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ  
**bigtimegroup.com.ua**

Україна

46016 м. Тернопіль, вул. Київська, 5/1а

+38 067 429 5566

+38 067 457 2028

+38 068 646 5976

bgtukraine@gmail.com



**Atramat**  
Innovation Through Experience

[www.atramat.com](http://www.atramat.com)